

Tillbehör till modell 6-1/1 och 10-1/1



Nivåutjämningskit

Används för att jämna ut höjdskillnader i golv eller bordsskiva. Höjden kan justeras med upp till 20 mm. Höjden på kitet med höjddjusterbara valsar kan justeras med 10 mm.

60.74.795	Nivåutjämningskit för modell 6-1/1, 10-1/1, Mått B D H: 850 614 35 mm	2 330:-
60.31.545	Kit med höjddjusterbara valsar för modell 6-1/1, 10-1/1	2 850:-



Ugnsupphöjning för uppställning på bord

För installation på arbetsytor med minst 700 mm djup. Öppet på alla sidor.

60.31.099	Med fäste (MarineLine), Mått B D H: 880 663 150 mm	5 280:-
-----------	--	---------



Stativ I

Öppet på alla sidor.

60.31.089	Standard, Mått B D H: 860 685 699 mm	4 650:-
60.31.095	Med höjddjusterbara styrhjul, Mått B D H: 883 763 699 mm	7 000:-
60.31.096	Med fäste (MarineLine), Mått B D H: 885 710 699 mm	5 930:-



Stativ II

14 par skenor. Öppen på två sidor, med sidoväggar.

60.31.086	Standard, Mått B D H: 860 703 699 mm	10 350:-
60.31.103	Med höjddjusterbara styrhjul, Mått B D H: 883 769 699 mm	12 670:-
60.31.110	Med fäste (MarineLine), Mått B D H: 885 715 699 mm	12 380:-



Stativ II Bakstandard

14 par skenor 400 x 600 mm. Öppen på två sidor, med sidoväggar.

60.31.209	Standard, Mått B D H: 860 703 699 mm	11 400:-
60.31.210	Med höjddjusterbara styrhjul, Mått B D H: 883 769 699 mm	13 940:-
60.31.211	Med fäste (MarineLine), Mått B D H: 885 715 699 mm	12 780:-



Stativ II Bakstandard, version UltraVent, modell 6-1/1

20 par skenor 400 x 600 mm. Öppen på två sidor, med sidoväggar. Upphöjd för installation av fläkt- eller ventilationskåpa.

60.31.212	Standard, Mått B D H: 860 703 945 mm	14 250:-
60.31.213	Med höjddjusterbara styrhjul, Mått B D H: 883 769 945 mm	16 700:-



Stativ II MobilityLine

14 par skenor. Öppen på två sidor, med sidoväggar, förstärkt i sidorna. Fyra hjul av rostfritt stål med Ø 200 mm. Förvaringshylla med byglar som ramningsskydd.

60.31.164	MobilityLine, Mått B D H: 1199 892 792 mm	21 720:-
-----------	---	----------



Stativ III

14 par skenor. Öppen på en sida, med sidoväggar, bakvägg och tak.

60.31.091	Standard, Mått B D H: 860 703 699 mm	12 210:-
60.31.105	Med höjddjusterbara styrhjul, Mått B D H: 883 769 699 mm	15 620:-
60.31.112	Med fäste (MarineLine), Mått B D H: 885 715 699 mm	14 000:-



Stativ III version UltraVent, modell 6-1/1

20 par skenor. Öppen på en sida, med sidoväggar, bakvägg och tak. Upphöjd för installation av fläkt- eller ventilationskåpa.

60.31.214	Standard, Mått B D H: 860 703 945 mm	14 780:-
60.31.215	Med höjddjusterbara styrhjul, Mått B D H: 904 769 945 mm	17 770:-

Tillbehör till modell 6-1/1 och 10-1/1



Stativ IV

14 par skenor. Öppet på alla sidor, med dubbeldörrar.

60.31.093	Standard, Mått B D H: 860 703 699 mm	17 420:-
60.31.107	Med höjjusterbara styrhjul, Mått B D H: 883 769 699 mm	21 000:-
60.31.114	Med fäste (MarineLine), Mått B D H: 885 715 699 mm	19 390:-



UltraVent

Ventilationskåpa för att binda och avleda ångor. Kräver inga externa anslutningar.

Får inte installeras och användas tillsammans med stativet II MobilityLine.

Elanslutning 1 NAC 230 V, Mått B | D | H: 854 | 885 | 313 mm

60.75.134	Modeller 6-1/1, 10-1/1	36 280:-
-----------	------------------------	----------



UltraVent Plus

Ventilationskåpa för att binda och avleda ångor. Särskild filterteknik som reducerar obehagligt os. Kräver inga externa anslutningar.

Får inte installeras och användas tillsammans med stativet II MobilityLine.

Elanslutning 1 NAC 230 V, Mått B | D | H: 854 | 885 | 403 mm

60.75.142	Modeller 6-1/1, 10-1/1	56 310:-
-----------	------------------------	----------



Ventilationsskåpa

Ventilationsskåpa för att leda bort ångor. Kräver frånluftsanslutning.

Får inte installeras och användas tillsammans med stativet II MobilityLine.

Elanslutning 1 NAC 230 V, Mått B | D | H: 854 | 885 | 359 mm

60.76.217	Modeller 6-1/1, 10-1/1	28 290:-
-----------	------------------------	----------

Adapterkit

För installation av en UltraVent, UltraVent Plus eller fläktkåpa på en SelfCookingCenter (för alla maskiner från SelfCookingCenter whiteefficiency från 09/2011) eller CombiMaster Plus.

60.75.148	Modell 61 och 101, endast eldrivna maskiner	3 390:-
-----------	---	---------



Inhängningsställ till modell 6-1/1

60.61.373	Standard, 6 gejderspår (skenavstånd 68 mm)	2 680:-
60.61.615	5 gejderspår (skenavstånd 85 mm)	2 680:-
60.61.649	Köttbrickor, 6 gejderspår (skenavstånd 72 mm)	4 020:-
60.61.576	Bakstandard(400 x 600 mm), 5 gejderspår (skenavstånd 88 mm)*	2 680:-
60.61.642	Combi-Rack, Bakstandard kombinerat med 1/1 GN, 4 gejderspår (skenavstånd 95 mm)*	4 020:-
60.61.672	Fartygsutförande (USPHS), 6 gejderspår (med beskickningsspärr)	3 220:-

* Observera att ventilationsplåten i ugnsutrymmet skiljer sig åt mellan GN-modellen och bakstandardmodellen 400 x 600 mm. Ventilationsplåten kan beställas som reservdel hos din servicepartner.



Inhängningsställ till modell 10-1/1

60.11.447	Standard, 10 gejderspår (skenavstånd 68 mm)	3 280:-
60.11.547	8 gejderspår (skenavstånd 85 mm)	3 280:-
60.11.570	Köttbrickor, 10 gejderspår (skenavstånd 72 mm)	4 920:-
60.11.541	Bakstandard (400 x 600 mm), 8 gejderspår (skenavstånd 88 mm)*	3 280:-
60.11.563	Combi-Rack, Bakstandard kombinerat med 1/1 GN, 7 gejderspår (skenavstånd 95 mm)*	4 920:-
60.11.573	Fartygsutförande (USPHS), 10 gejderspår (med beskickningsspärr)	3 930:-

* Observera att ventilationsplåten i ugnsutrymmet skiljer sig åt mellan GN-modellen och bakstandardmodellen 400 x 600 mm. Ventilationsplåten kan beställas som reservdel hos din servicepartner.

Tillbehör till modell 6-1/1 och 10-1/1



Mobilt inhängningsställ till modell 6-1/1

Endast tillsammans med inskjutningsskenor för mobilt inhängningsställ.

60.61.420	6 gejderspår (skenavstånd 64 mm)	5 190:-
60.61.690	Bakstandard(400 x 600 mm), 5 gejderspår (skenavstånd 77 mm)*	5 190:-

* Observera att ventilationsplåten i ugnsutrymmet skiljer sig åt mellan GN-modellen och bakstandardmodellen 400 x 600 mm. Ventilationsplåten kan beställas som reservdel hos din servicepartner.



Mobilt inhängningsställ till modell 10-1/1

Endast tillsammans med inskjutningsskenor för mobilt inhängningsställ.

60.11.600	10 gejderspår (skenavstånd 64 mm)	6 190:-
60.11.601	8 gejderspår (skenavstånd 80 mm)	6 190:-
60.11.599	Bakstandard(400 x 600 mm), 8 gejderspår (skenavstånd 81 mm)*	6 190:-

* Observera att ventilationsplåten i ugnsutrymmet skiljer sig åt mellan GN-modellen och bakstandardmodellen 400 x 600 mm. Ventilationsplåten kan beställas som reservdel hos din servicepartner.



Inskjutningsskenor för mobilt inhängningsställ

Inskjutningsskenorna krävs vid användning av en transportvagn.

60.75.115	Inskjutningsskenor standard till modell 6-1/1, 10-1/1	1 500:-
-----------	---	---------




Transportvagn för mobilt inhängningsställ

Transportvagnen gör det enklare fylla och tömma det mobila inhängningsstället även utanför matlagningssystemet samt transportera maten säkert.

Standardutförandet är optimalt anpassat efter höjden på stativen.

Transportvagnen med justerbar höjd är avsedd för användning med matlagningssystem installerade på arbetsbord och upphöjda stativ.

60.74.000	Standard, Mått B D H: 548 911 990 mm	7 340:-
60.75.606	Höjjusterbar, Mått B D H: 548 913 800-1330 mm	11 750:-



Tallriksvagnar

Med tallriksvagnen kan du färdigställa tallrikar (med en diameter på upp till 31 cm) med hjälp av Finishing. Endast tillsammans med inskjutningsskenor för transportvagn.


60.61.702	Modell 6-1/1, 20 tallrikar	6 960:-
60.61.701	Modell 6-1/1, 15 tallrikar	6 330:-
60.11.581	Modell 10-1/1, 32 tallrikar	8 080:-
60.11.602	Modell 10-1/1, 26 tallrikar	7 400:-



Finishing-system för banketter

Finishing-systemet innehåller alla viktiga tillbehör, så att du kan börja använda Finishing med en gång. Består av en tallriksvagn, Thermocover och transportvagn. Endast tillsammans med inskjutningsskenor för transportvagn.

60.61.741	Modell 6-1/1, 20 tallrikar	15 938:-
60.11.628	Modell 10-1/1, 32 tallrikar	18 003:-
60.11.629	Modell 10-1/1, 26 tallrikar	17 425:-



Thermocover

Tack vare ett speciellt isoleringsmaterial kan maträtterna varmhållas i upp till 20 minuter efter Finishing. Öppnas och stängts med ett smidigt magnetlås.

6004.1007	Modell 6-1/1	4 450:-
6004.1009	Modell 10-1/1	5 760:-

Tillbehör till modell 6-1/1 och 10-1/1



USB-kärntemperaturnål


Extra extern som enkelt anslutas via USB-port. Den praktiska, externa kärntemperaturnålen används för att övervaka mat i iCombi Pro och kan användas i stället för den interna kärntemperaturnålen i iCombi. Sous vide-kärntemperaturnålen används för att tillaga mat i vakuumpåse med exakt övervakning av kärntemperaturen.

60.76.316	Sous-vide-kärntemperaturnål för bords- och golvm modeller	4 440:-
60.76.317	1 extern kärntemperaturnål för bordsmodeller	4 440:-

Positioneringshjälp för kärntemperaturnål

Hjälper dig att sätta kärntemperaturnålen på rätt ställe i vätskor, mjuka eller väldigt små produkter. Positioneringshjälpen kan fästas på gejdervagnen eller inhängningsställen.

60.71.022	Modell 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1, 20-1/1 och 20-2/1	120:-
-----------	--	-------



Väggfäste

För platsbesparande väggmontering (monteringsmaterial medföljer inte). Montering och valet av monteringsmaterial sker i samråd med en arkitekt/byggnadsingenjör och fastighetsägaren.

60.31.168	Väggfäste till modell 6-1/1	4 280:-
-----------	-----------------------------	---------



Värmsköld för sidovägg

Använd värmskölden om du vill placera värmekällor (t.ex. en grill) nära ugnens sidovägg.

60.75.110	Värmsköld för vänster sidovägg till modell 6-1/1	1 930:-
60.75.113	Värmsköld för höger sidovägg till modell 6-1/1	1 930:-
60.75.773	Värmsköld för vänster sidovägg till modell 10-1/1	2 210:-
60.75.771	Värmsköld för höger sidovägg till modell 10-1/1	2 210:-



Kondensationsavbrytare

Påskyndar avledning av ånga och matos från avluftsrioret.


60.72.592	Modell 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1 och 10-2/1 (H 458 mm)	1 380:-
-----------	---	---------



Anslutningskit

Består av en vatteninloppsslang (2 m) och avloppsrör DN 50.


60.70.464	Modell XS 6-2/3, 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1, 20-1/1, 20-2/1	670:-
-----------	---	-------



Avgassamlare

Leder bort avgaserna till ventilationstaket via ett rör (avgasrörets diameter 180 mm).

70.01.360	Modell 6-1/1	1 980:-
70.01.376	Modell 10-1/1	1 980:-



Dragskydd

Leder bort avgaserna till kaminen via ett rör (avgasrörets diameter 180 mm).

70.01.339	Modell 6-1/1	2 280:-
70.01.340	Modell 10-1/1	2 280:-



USB-minne från RATIONAL

42.00.162	USB-minne för tillagningsprogram och HACCP-data	140:-
-----------	---	-------